

Audéo MINI

Produktinformation



Klein und einfach, Audéo MINI wurde für Hörsystem-Träger mit einer leichten bis starken Hörminderung entwickelt. Audéo MINI verfügt über herausragende Funktionen basierend auf der CORE Technologie inklusive SoundRecover.

Audéo MINI ist in drei Preisklassen erhältlich, bietet die Wahl zwischen Standard und Power xReceiver sowie einer Reihe von Domes und Schalenoptionen.

Funktionen/Features

	Audéo MINI IX	Audéo MINI V	Audéo MINI III
SoundFlow	Premium	Advanced	Standard
WhistleBlock Technologie	■	■	■
SoundRecover	■	■	■
Direktionalität	VoiceZoom (33 Kanäle)	VoiceZoom (12 Kanäle)	digitales AudioZoom
Real Ear Sound	■	■	
SoundRelax	■		
EchoBlock System	■		
WindBlock Management	■	■	
NoiseBlock Processing	20 Kanäle	16 Kanäle	6 Kanäle
DataLogging	■	■	■

Anpass-Software

- iPGF Version 2.5 oder höher, NOAH-kompatibel

Hardware

- PC (IBM-kompatibel) mit iCube, NOAHlink und/oder HI-PRO-Schnittstelle






PHONAK

life is on


Wichtige Merkmale

Detaillierte technische Datenblätter:
siehe www.phonakpro.com

		Audéo MINI IX	Audéo MINI V	Audéo MINI III
				
Standard Ex-Hörer				
Leistungsprofil				
Max. Ausgangsschalldruck (dB SPL)	2-cm ³ -Kuppler	112	112	112
	Ohrsimulator	121	121	121
Max. Verstärkung (dB)	2-cm ³ -Kuppler	45	45	45
	Ohrsimulator	56	56	56
Frequenzgang - Ohrsimulator (Hz)		<100 Hz - 8800 Hz	<100 Hz - 8800 Hz	<100 Hz - 8800 Hz
Arbeitsstrom (mA)		1.0 mA	1.0 mA	1.0 mA
Power Ex-Hörer				
Leistungsprofil				
Max. Ausgangsschalldruck (dB SPL)	2-cm ³ -Kuppler	126	126	126
	Ohrsimulator	132	132	132
Max. Verstärkung (dB)	2-cm ³ -Kuppler	55	55	55
	Ohrsimulator	65	65	65
Frequenzgang - Ohrsimulator (Hz)		<100 Hz - 7200 Hz	<100 Hz - 7200 Hz	<100 Hz - 7200 Hz
Arbeitsstrom (mA)		1.1 mA	1.1 mA	1.1 mA
Standard Ex-Hörer und Power Ex-Hörer				
Batterietyp		10	10	10
VoiceZoom 33 Kanäle		✓		
VoiceZoom 12 Kanäle			✓	
digitales AudioZoom				✓

Anpassbereiche

Standard Ex-Hörer



Power Ex-Hörer

